

Garant**Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 35
GTIN	4062406738976
Classe articolo	21S

Descrizione**Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 110509.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Descrizione tecnica

Per Ø in pollici	1 3/8 pollici
Set di viti per inserti	239700 15IP (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	SOGX 110509
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Lunghezza complessiva L	254 mm
Lunghezza utile L ₁	175 mm

Numero taglienti Z	2
Sporgenza totale L _A	216 mm
Serie	Power Drill
Ø Nominale D	35
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti