

SWISS TOOLS

**Portainseri con bloccaggio a vite sinistro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto:
63/16HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320106 63/16HP
GTIN	2050002062955
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Misura inserto	16HP
Inserto adatto	16E..
Distanza asse-punta f	45 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	sinistra
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa