

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a staffa sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:
50/16HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'**ugello HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	50 mm
Distanza asse-punta f	35 mm
Misura inserto	16HP
Inserto adatto	16E..
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistra
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa