

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a staffa sinistro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto: 63/16HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320116 63/16HP
GTIN	2050002063006
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'**ugello HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Misura inserto	16HP
Distanza asse-punta f	45 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Inserto adatto	16E..
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destra
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa