



## Set di punte corte in HSS HOLEX CleverDrill n. art. 113006, tipo N con cassetta, non rivestito, Modello: 1-10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113515 1-10
GTIN	4062406735050
Classe articolo	12B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il set è composto da punte corte n. art. 113006.

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Intervallo di diametri: 1 - 10 mm

Numero di punte: 19

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

### Descrizione tecnica

Numero di punte	19
Numero taglienti Z	2

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 1897
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	63 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta		
GG(G)	idoneo	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

## Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6 mm	113005 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3 mm	113005 3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7 mm	113005 7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9 mm	113005 9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4 mm	113005 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 10 mm	113005 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8 mm	113005 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2 mm	113005 2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5 mm	113005 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5