

Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta, non rivestito, Modello: 6-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Numero taglienti Z	2
Numero di punte	41
Codolo	Codolo cilindrico
Intervallo di diametri	6 - 10 mm
Serie	CleverDrill

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9

114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8	114030 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,9	114030 8,9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,4	114030 7,4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,9	114030 9,9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,2	114030 7,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,7	114030 8,7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5	114030 7,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,1	114030 9,1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7	114030 7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,8	114030 8,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5	114030 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114030 6,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114030 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,7	114030 6,7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10	114030 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5	114030 6,5
	114030 7,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 7,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 7,6

114030 7,6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 9,2

114030 9,2

Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 6-10

115475 6-10