

Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta, non rivestito, Modello: 1-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115051 1-10
GTIN	4062406735081
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Numero taglienti Z	2
Codolo	Codolo cilindrico
Numero di punte	19
Serie	CleverDrill

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5

114030 7,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114030 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8	114030 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10	114030 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5	114030 6,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5	114030 4,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114030 2,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5	114030 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3	114030 3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2	114030 2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4	114030 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114030 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5	114030 1,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5	114030 5,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1	114030 1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7	114030 7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5	114030 3,5
	114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 9

Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-10

115475 1-10