



## Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031, non rivestito, Modello: 1-6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Classe articolo	12B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

#### Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato  $\varnothing$  12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Intervallo di diametri: 1 - 6 mm

Numero di punte: 51

Punte a misure crescenti di: 0,1 mm

### Descrizione tecnica

Numero di punte	51
-----------------	----

Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	1 - 6 mm
Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

idoneo

## Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 4,8

114030 4,8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 4,9

114030 4,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 1,5

114030 1,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 4,1

114030 4,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 6

114030 6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 2,7

114030 2,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 2,9

114030 2,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 3

114030 3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 4,6

114030 4,6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 2,1

114030 2,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 3,2

114030 3,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 5,7

114030 5,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 5,4

114030 5,4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 1,3

114030 1,3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 3,7

114030 3,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,8	114030 3,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,1	114030 1,1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,9	114030 1,9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5	114030 4,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,6	114030 3,6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,4	114030 2,4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114030 4,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5	114030 3,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,6	114030 5,6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1	114030 1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5	114030 5,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,3	114030 2,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,8	114030 2,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,6	114030 2,6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,4	114030 3,4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4	114030 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,9	114030 3,9
	114030 5,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,1

114030 3,1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3

114030 3,3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,3

114030 4,3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,8

114030 5,8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,7

114030 4,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,3

114030 5,3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,9

114030 5,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2

114030 2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5

114030 5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,2

114030 2,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,7

114030 1,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,2

114030 1,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,8

114030 1,8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,4

114030 4,4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,2

114030 5,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,4

114030 1,4

114030 2,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 2,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm  
oppure pollici) 1,6

114030 1,6