




**Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031, non rivestito, Modello: 6-10**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Classe articolo	12B

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

**Nota:**

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Intervallo di diametri: 6 - 10 mm

Numero di punte: 41

Punte a misure crescenti di: 0,1 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	6 - 10 mm
Numero di punte	41
Codolo	Codolo cilindrico

Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

## Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5	114030 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,3	114030 7,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10	114030 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,8	114030 8,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,7	114030 9,7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,9	114030 6,9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,3	114030 9,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,3	114030 6,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,7	114030 8,7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,1	114030 8,1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,9	114030 9,9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,4	114030 7,4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,6	114030 7,6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,3	114030 8,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,1	114030 9,1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,1	114030 7,1
	114030 8,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6

114030 6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5

114030 7,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,7

114030 7,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,2

114030 9,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9

114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,7

114030 6,7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,4

114030 8,4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7

114030 7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,2

114030 8,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,9

114030 7,9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,4

114030 6,4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,6

114030 8,6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8

114030 8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5

114030 6,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8

114030 6,8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,2

114030 6,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,8

114030 7,8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,4

114030 9,4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,6

114030 9,6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,6

114030 6,6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,8

114030 9,8