




Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031, non rivestito, Modello: 1-13KB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115056 1-13KB
GTIN	4062406742386
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Intervallo di diametri: 1 - 13 mm

Numero di punte: 29

Ø Preforo: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Ø Preforo	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Numero taglienti Z	2
Numero di punte	29
Codolo	Codolo cilindrico
Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

idoneo

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12,5

114030 12,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5

114030 9,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1

114030 1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9

114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4

114030 4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5

114030 8,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5

114030 2,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2

114030 10,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7

114030 7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5

114030 6,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12

114030 12

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 11,5

114030 11,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2

114030 4,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6

114030 6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5

114030 1,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114030 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 11	114030 11
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10	114030 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 13	114030 13
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,5	114030 10,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,8	114030 4,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8	114030 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2	114030 2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5	114030 3,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114030 3,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3	114030 3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5	114030 7,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5	114030 4,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5	114030 5,5