

Garant**Paio di guanti MASTER FIT ESD, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094304 11 |
| GTIN | 4062406745660 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua che garantisce precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti lavorativi asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. **Utilizzabile su touchscreen**, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover estrarre il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex®.

Proteggono dalle scariche elettrostatiche.**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Serie | MASTER FIT |
| Misure guanti da lavoro | 11 |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| EN 388 | 4131X |
| Materiale supporto | Lycra® / poliammide |
| Rivestimento | Nitrile / PU |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | blu / nero |
| Tipo di prodotto | Guanti ESD |