

## Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483915 2
GTIN	2050002070820
Classe articolo	48A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da  $\varnothing$  1,50 sulla superficie laterale contrassegnata con la misura; a partire da  $\varnothing$  3,00 sul lato frontale contrassegnato con la misura. A partire da  $\varnothing$  1,00 un lato con smusso.

#### Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il  $\varnothing$  desiderato**, ad es. n. art. 483915 Dim. 5 **10,008**.

### Descrizione tecnica

Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Dimensione nominale	1,001 - 2,999 mm
Passo	0,001 mm
Smusso	1
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	58 – 62 HRC
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Servizi

028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20

Certificato DAkkS Spina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20