

Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483915 4
GTIN	2050002070844
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da \varnothing 1,50 sulla superficie laterale contrassegnata con la misura; a partire da \varnothing 3,00 sul lato frontale contrassegnato con la misura. A partire da \varnothing 1,00 un lato con smusso.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \varnothing desiderato**, ad es. n. art. 483915 Dim. 5 **10,008**.

Descrizione tecnica

Smusso	1
Passo	0,001 mm
Dimensione nominale	6,001 - 9,999 mm
Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	58 – 62 HRC
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20

Certificato DAkkS Spina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20