

**Garant****DNMG 110408, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1  
Rompitrucoli: TIM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min
Tipo	HB7415-1
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M

Rompitrucioli	TIM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura