

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7415-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150612 HB7415-1 Tipo: HB7415-1  
Rompitrucoli: TIM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7415-1
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Rompitrucioli	TIM
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura