

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucoli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	S

Rompitrucioli	TIM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura