


Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucioli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	TIM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura