


Garant**CCMT 09T308, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucoli	TIS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura