


Garant**CCMT 120408, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Tolleranza	M
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo	HB7415-1
Rompitrucioli	TIS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura