

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB7415-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
 Rompitruccioli: TIS
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitruccioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo	HB7415-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura