

Garant**TCMT 16T304, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T304 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7415-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	S
Rompitrucioli	TIS
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura