

**Garant****VBMT 110304, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 110304 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	TIS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura