

Garant**VBMT 160404, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	TIS
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tipo	HB7415-1
Codice ISO Inserto	VBMT 160404

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura