

Garant
VC.T 160408, Tipo: HB7415-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261374 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749798 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VC.T 160408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------|
| Impiego principale | S |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profondità di taglio a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Condizione di taglio | continuo |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 110 m/min |
| Tipo | HB7415-1 |
| Codice ISO Inserto | VCMT 160408 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,3 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Rompitrucioli | TIS |
| Tolleranza | M |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |