

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucoli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo

Rompitrucioli	TIM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura