


**Garant****CNMG 120404, Tipo: HU7305-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Classe articolo	21G

## Descrizione

CNMG 120404 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucoli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 700 m/min

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CNNG 120404
Impiego principale	N

Rivestimento	non rivestito
Rompitrucioli	AM1
Tipo	HU7305-1
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 700 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura