

Garant**DNMG 150608, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucoli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Tipo	HU7305-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucoli	AM1

Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Rivestimento	non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura