


**Garant**
**WNMG 060404, Tipo: HU7305-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Tipo	HU7305-1
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 700 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 5 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Rompitrucioli	AM1

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura