


Garant**WNMG 080408, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitruccioli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Tolleranza	M
Rompitruccioli	AM1
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HU7305-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura