


Garant**WNMG 060408, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucioli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 060408

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	AM1
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HU7305-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	non rivestito
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura