


Garant**WNMG 080404, Tipo: HU7305-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080404 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucioli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 700 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Impiego principale	N
Tipo	HU7305-1
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucoli	AM1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura