


Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura