


Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNNG 120408
Rompitrucioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura