

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucoli: VG  
Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	VG
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura