

Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura