

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura