


Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
 Rompitrucioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min

Impiego principale	M
Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura