

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150612 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucioli: VG  
Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	VG
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Insetto	DNMG 150612
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7130-2
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura