

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	HB7130-2
Rompitrucioli	VG
Codice ISO Inserto	WNMG 080412

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura