

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura