

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura