

Garant**WNMG 080404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura