

Garant**WNMG 060404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura