

**Garant****DC. T 070202, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Classe articolo	21G

### Descrizione

DCMT 070202 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura