

Garant**CC. T 060204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura