

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura