

Garant**CC. T 09T308, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura