

Garant**CC. T 09T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura