

Garant
CC. T 120404, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura