

Garant**VBMT 110304, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min

Rompitrucioli	VS
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura